

# マキシマム 防水ウレタン床ワックス & メディカルワックスガード

水滴・アルコール・消毒液等が付着しても塗膜の白化や溶解が起こりにくいワックス

## 製品の特長

- ◆ 通常水性樹脂ワックスは、アルコールや尿が付着すると塗膜が溶解してしまい、水滴等が付着するだけでも白濁したシミのような跡が残るのが通例です。しかしこれは、耐水性・耐アルコール性に優れたポリマーを採用している為、水滴や消毒液等のアルコール(エタノール・メタノール)等が付着しても、皮膜の白化や溶解を最小限に抑える画期的なフローリングワックスです。
- ◆ 油脂やロウが無配合でツルツルと滑らず汚れも付き難いです
- ◆ 高濃度で有効成分が多く大切な床を傷等からも守ります
- ◆ 為無臭性で室内環境も快適に保て床暖房の床にも塗れます
- ◆ 抗菌成分配合ですので床面を衛生的に保ちます
- ◆ 塗膜形成後は子供やペットが舐めても無害で安心です
- ◆ サラサラした液体で伸びが良く乾きも早いので塗りやすいです
- ◆ シックハウス症候群指定の全化学物質を一切不使用で安心
- ◆ 揮発性有機化合物(VOC)＝厚生労働省指定全14種類の化学物質を一切使用しておりません
- ◆ F☆☆☆☆証明書＝認定義務の非該当製品です
- ◆ 環境ホルモン疑義物質＝一切使用しておりません
- ◆ 化学物質管理促進法(PRTR法)＝一切使用しておりません
- ◆ 改正建築基準法＝建築内装材の規格の非該当製品です

## 製品のご案内

### ■マキシマム 防水ウレタン床ワックス

耐水性が抜群です <光沢タイプ・マットタイプ>  
塗膜硬度＝3～4H / 耐久性＝約1～2年 / NET＝2kg・4kg・18kg

### ■マキシマム メディカルワックスガード

耐水性と耐アルコール性が特長です <光沢タイプ・マットタイプ>  
塗膜硬度＝3H / 耐久性＝約1年 / NET＝2kg、4kg、18kg



### ■主用途


フローリング・階段・カマチ・コルク・クッションフロア・リノリューム・ビニールタイル・Pタイル・化学床材等

### ■主成分 <水性>

(ウレタン)アクリル樹脂  
抗菌剤・他

### ■使用量

2kg＝(1度塗り)  
約60畳(100㎡)



## ご使用方法

- ①「マキシマム ウッドクリーナー」で床の汚れをよくクリーニングしてから、床面を完全に乾かして下さい。素材を傷めず手にも優しい床用中性洗剤で、既存のワックス膜も剥がれませんので安心してご利用下さい。
- ②ワックスの原液を床に直接垂らすか平らな容器に移し、「ハンディーモップ」や「柄付きモップ」で塗っていきます。伸びが良く塗り易いタイプですので、何度も同じ箇所を擦らないで床の目に沿って力を入れずに、軽く薄く一度塗るだけで結構です。
- ③完全乾燥確認後の60分以降に2度目をお塗り下さい。2～3回と塗布回数を増す程光沢や耐久性等全ての性能が向上します。十分乾燥したのを確認してから、2層目をムラなくお塗り下さい。
- ④塗膜の乾燥時間は、季節・天気・湿度・時間・塗膜の厚さ・塗布回数・素材等環境により大きく異なります。環境により調節して必ず完全硬化を確認して下さい。



## ご注意事項

- ◆ 記載内容は2回～3回塗り以上での一般家庭でのあくまでも平均値です。性能・品質を保証するものではありません。
- ◆ 塗膜の劣化を100%防ぐという意味ではなく強度の問題ですので水滴やアルコール類を付着させたまま放置しないで下さい。
- ◆ ロウ・蜜蝋・カルナバ・油性ワックス・フッ素・シリコン・塗料・コーティング剤施工、オイルステイン等油加工・鏡面加工・UV塗装・特殊加工仕上げ・無塗装・無垢・白木の床等へのご使用はお避け下さい。
- ◆ 作業は晴れて気温が高く湿度の低い昼間に行い、10℃以下・30℃以上・雨天・降雪・高湿度・夜間等では使用はお避け下さい。
- ◆ 目や口に入らないよう小児の手の届かないよう保管して下さい
- ◆ 万一目や口に入ったら流水で洗浄し医師を受診して下さい。
- ◆ 使用したワックスは元の容器に戻さないで下さい。
- ◆ 余った液は中栓をして30℃以下の冷暗所に保管すれば、長期保存は可能ですが、できるだけお早めに御利用下さい。
- ◆ 普段は柔らかい布で空拭きをして下さい。汚れの個所は「ウッドクリーナー」で汚れを落とした後、水拭き・空拭きをして下さい。
- ◆ 化学モップや化学雑巾はご利用なさらないで下さい。
- ◆ 耐久性や性能等の効果は生活環境等により大きく変わります。光沢が薄れたり滑り易くなる等、性能が低下してきたら再塗布して下さい。表面を洗浄してからそのまま上塗りが可能です。

■製造・販売



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

☎0120-611-466 / 受付:(月)～(金)9am～4pm

FAX 027-350-7200 / <http://www.toyo-sangyo.com>